

★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

SJ
目量 1g～

乾電池別売
ACアダプタ別売

ワークスケール

- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- SJ-1000/2000：精度等級 3級
上記以外の機種：精度等級 4級
- 目量の種類：単目量 (SJ-12K/30Kは多目量)
- SJ-1000/2000は、ご注文時に使用地区を指定してください。
(P.61 区分表2)

※ 4級は、使用場所の制限はありません。

※ 詳細についてはP.53・SHシリーズをご覧ください。

★ SJ-1000/2000に、別売のステンレス皿をご使用の場合は、皿をのせた状態で電源を入れることができません。電源を入れた後にステンレス皿をのせ、ゼロキーを押してください。
SJ-1000/2000以外は、皿をのせた状態で電源を入れることが可能です。



使用地域	製品番号	JANコード
地区1	SJ1000N-A1	4981046608749
	SJ2000N-A1	4981046608794
地区2	SJ1000N-A2	4981046608756
	SJ2000N-A2	4981046608800
地区3	SJ1000N-A3	4981046608763
	SJ2000N-A3	4981046608817
地区4	SJ1000N-A4	4981046608770
	SJ2000N-A4	4981046608824
地区5	SJ1000N-A5	4981046608787
	SJ2000N-A5	4981046608831

モデル	SJ-1000	SJ-2000	SJ-5000	SJ-12K	SJ-20K	SJ-30K
ひょう量	1000g	2000g	5000g	12kg	20kg	30kg
目量	1g	2g	5g	0.01kg (0～10kg) 0.02kg (10～12kg)	0.02kg	0.02kg (0～20kg) 0.05kg (20～30kg)
使用範囲	20g～1000g	40g～2000g	50g～5000g	0.1kg～12kg	0.2kg～20kg	0.2kg～30kg
計量皿寸法	230 (W) × 190 (D) mm					
標準価格(税抜)	¥7,900			¥10,900		¥16,900
JANコード	上記の表をご覧ください。		4981046601979	4981046601986	4981046603690	4981046603706

※ SJ-1000/2000/5000はg表示、 SJ-12K/20K/30Kはkg表示のみ

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

測定器の総合商社
SP 株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

⚠ 安全上のご注意 ● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

〒211-0063 川崎市中原小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Excel, Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

http://www.ureruzo.com http://satosokuteiki.com