

USB マイクロスコープ MJ-MS302



SXGAサイズの高解像度！ レンズカバー交換で焦点調整機能 が向上した USB 顕微鏡。

- 解像度 1600×1200pixel で画像保存
- 多機能な画像計測ソフトウェア
- ピント調整で 10 ~ 200 倍の倍率変更
- 最大 30 fps で動画撮影
- キャプチャー画像は静止画と動画で保存

主な用途

- 精密機械や微細な基板等の品質管理に
- 肌のキメや頭皮の毛穴チェックなど美容業界に
- 偽札照合など印刷物のチェックに
- 生物観察や宝石の鑑定などに



カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

仕様

| | |
|----------|---|
| 型番 | MJ-MS302 |
| 倍率 | 10 ~ 200 倍 |
| 焦点調整範囲 | 8 ~ 300mm |
| 光源 | 高輝度白色 LED 8灯 |
| 動作環境 | Windows Vista / 7/8/8.1/10 |
| センサー | 1/4CMOS センサー |
| インターフェイス | USB1.1/2.0 |
| 静止画記録サイズ | 1600 × 1200、1280 × 960、640 × 480ピクセル |
| 動画記録サイズ | 1280 × 1024, 640 × 480, 320 × 240(最大 30fps) |
| イメージ | 約 200 万画素 |
| フレームレート | 30 フレーム / 秒 |
| 露出・補正 | 自動露出 / 自動補正 / 自動カラーバランス / 自動彩度 / 自動コントラスト補正 |
| サイズ | 短レンズアダプター長さ：17mm 長レンズアダプター長さ：22mm 本体部：φ 36mm × 104mm ケーブルの長さ：約 170cm |
| 電源 | USB ポートからの 5V DC |
| 付属品 | 取扱説明書、置きスタンド、レンズカバー 2 個、 ソフトウェア CD、校正用簡易定規（校正チャート） |

- 販売価格については、お問い合わせください。

測定器の総合会社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com http://satosokuteiki.com