

scalar  
IMPRESSIVE WORKS

# Moisture Checker MY-808S

小さくても高性能手のひらサイズで簡単操作

- 高性能な測定機能。
- 超小型、軽量、手のひらサイズ。
- ひとめでわかる測定値表示。
- 長く使えるオートパワーオフタイプ。
- 最新のエレクトロニクス技術による抜群の耐久性。

お肌の美しさは潤いで差がつきます。  
肌水分のチェックやスキンケアを  
モイスチャーチェッカーがお手伝いします。

# Moisture Checker MY-808S

## モイスターチェッカーはその時々のお肌の潤い状態をとらえるあなただけのお肌のナビゲーターです。

潤いのある美しいお肌は水分率が決め手。モイスターチェッカーは、お肌に軽く押しあてるだけで、水分率を即座にパーセント表示します。従来の水分計の様に、面倒な操作はありません。「いつでも」「どこでも」「誰でも」「すぐに」お肌の水分を測定できます。日常のスキンケア、基礎化粧品や薬用化粧品等をお選びの際にお役立てください。

- 高性能な測定機能。
- 超小型、軽量、手のひらサイズ。
- ひとめでわかる測定値表示。
- 長く使えるオートパワーオフタイプ。
- 最新のエレクトロニクス技術による抜群の耐久性。



### Moisture Checker MY-808S

製品の仕様等は、品質向上のため予告なく変更することがあります。  
商品の色は印刷の為、実物と異なる場合もあります。


使用電源	単4型乾電池×2本
動作時間	連続 336時間以上 (約2週間位・単4型アルカリ乾電池使用の場合)
動作温度範囲	5～40℃
総重量	70g (電池含む)
外形寸法	195×31.5×20mm
取得規格	CE

※ RoHS 対応品

### お肌の若さはお手入れ次第

目尻など皮脂分泌の少ない部位は、肌水分の平均値は年齢による差はほとんどありません。


しかし、年齢が上がるにつれて個人差が大きくなり、若い頃からのお手入れの差が表れてくると考えられます。



### 肌水分は適正値があります。

一方、皮脂分泌の多い額では、肌水分は肌タイプによって大きく差が出ます。

肌水分は、高すぎても低すぎてもトラブルのもと。いつも自分の水分値を把握して適正な水分値を保てるようなお手入れをするのがベストです。



測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

**☎(044) 738-0622**  
FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>  
測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>