



左側面



正面



酸欠防止以外の用途に向けたモードを装備

警告音OFF、電源のON/OFF操作ができる  
「フリーモード」を設けました。  
※酸欠症防止目的の場合は、シンプルモードでお使いください。

表示部

操作部	MODE : 操作モード切替ボタン
	CAL : 自動校正実行ボタン
	ALARM RESET : 酸素濃度回復時警告音 及び外部警報出力停止ボタン (フリーモード時は電源ON/OFFボタン)

操作モード表示部	IND : 表示モード
	SET : 設定モード (使用できません)
	CAL : 校正モード
	M : 記憶モード (使用できません)

右側面

外部警報出力  
(オプション)用ポート

RS-232C出力  
(オプション)用ポート

AC/DCアダプタ  
(オプション)用ポート

壁掛けブラケット  
使用時の隙間

6

ユーザ設定  
スイッチ

シンプル/フリー  
モード切替スイッチ


予備スイッチ

予備スイッチ


予備スイッチ

酸素検知部  
(酸素センサ分離  
型もあります。)

下面



酸素モニタ本体内  
温度表示



寸法単位: mm  
本体重量: 約200g  
(乾電池除く)

ご注意) 1. この資料に記載の仕様・外観等は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 2. 無断複製を禁じます。