

羽根がない遠心攪拌体C-MIX®（シーミックス）

C-MIX®（シーミックス） 付属卓上攪拌機

特許第4418019号、第4902770号

C-MIX®が付属しているので購入してすぐ攪拌が行えます。

C-Mix®用卓上攪拌機
5大特徴


回転数はLED表示でわかりやすい

回転数は
200～3000rpmまで調節可能

容器に合わせて
高さ位置の調節が可能

設定した速度まで緩やかに
加速するので液が飛び散らない

スタンドを含めて6.3kgの軽量設計



C-MIX®なら攪拌時に渦を作らず、空気を巻き込みません。

C-MIX®ならキャビテーションを起こさず、攪拌時の泡立ちを抑えます。

羽根がないため、せん断力が小さく攪拌物を壊さず・劣化させません。


液に浮くものでも沈むものでも均一に攪拌致します。

攪拌条件に合わせてC-MIXを1本お選びいただけます。

お選びいただけるC-MIXは裏面をご覧ください。

※卓上攪拌機単品でもご購入頂けます。

AQUATECHS



C-MIX付属卓上攪拌機 型式	付属するC-MIX の型式	ヘッド径 (mm)	ヘッド材質	シャフト 径×長さ (mm)	シャフト材質	参考攪拌力 (水程度)	
						攪拌容量	回転数 (rpm)
ラボ用C-Mix (一体型) : ヘッドとシャフトが溶接により一体化しているタイプ。 PTFE製はヘッドとフッ素樹脂チューブで被覆されたシャフトが一体化しているためSUS部に接液する事はありません。							
Aセット	L19S-8S30	Φ19	SUS 316	Φ8x300	SUS316	1リットル 以下	500~1000
Bセット	L25S-8S30	Φ25	SUS 316	Φ8x300	SUS316	1~3 リットル以下	500~1000
Cセット	L35S-8S30	Φ35	SUS 316	Φ8x300	SUS316	2~5 リットル	500~1000
Dセット	L19F-8F30	Φ19	PTFE	Φ8x300	SUS316 フッ素チューブ被覆	1リットル 以下	500~1000
Eセット	L25F-8F30	Φ25	PTFE	Φ8x300	SUS316 フッ素チューブ被覆	1~3 リットル以下	500~1000
Fセット	L35F-8F30	Φ35	PTFE	Φ8x300	SUS316 フッ素チューブ被覆	2~5 リットル	500~1000
ラボ用C-Mix (分割型) : ヘッドとシャフトがイモネジ止めになっているタイプ。 ネジを外すことで高さ位置の変更やヘッドの向きを変えることで攪拌の流れを変える事が出来ます。							
Gセット	CS35S-8S30	Φ35	SUS 316	Φ8x300	SUS316	2~5 リットル	500~1000
Hセット	CM48S-8S30	Φ48	SUS 316	Φ8x300	SUS316	2~10 リットル	500~1000
Iセット	CS48S-8S30	Φ48	SUS 316	Φ8x300	SUS316	2~10 リットル	500~1000

卓上攪拌機 仕様	
型 式 (卓上攪拌機単体)	TS-A-001
モーター	DCモーター 60W
回転数 (rpm)	200~3000
最大トルク (N・cm)	19.6
チャック	Φ1~Φ10mm
電源	AC100V 50/60Hz
寸法	400 × 400 × 850 (架台寸法含む)
重量	6.3kg (架台重量含む)

仕様はお断りなく変更になる場合がございます。ご了承ください

【製造販売】
株式会社アクアテックス

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX : 044-738-0623

<https://ururu.com> <https://satosokuteiki.com/>