

道路交通法改正に対応

サトテック アルコール検知器 アルコールチェッカー HJ-AC25

アルコール検知器

ストロータイプ

約5秒息を吹き込むだけで 簡単アルコール測定

- 検知方式：半導体ガスセンサー
- 測定範囲：0.00 ~ 0.995 mg/L
- センサー寿命：
購入後1年経過、またはセンサー使用回数が3,000回以上になった場合
- 電源：単4形アルカリ乾電池×2本
- 吹き込むタイプで衛生的
着脱交換式マウスピース、またはストロー(別売)
- メモリ機能：99件(パソコン不要)



着脱交換式マウスピース



表示部



記憶機能 99回

仕様

型 式	HJ-AC25
メモリ機能	99回 (99回を超えると1件目から上書き保存)
サイズ	約 幅40mm×高さ120mm×奥行20mm
重 量	約 40g (乾電池含まず)
測定範囲	0.000~0.995mg/L (0.005mg/L単位) 0.005mg/L未満は0.000mg/L表示
測定方式	吹き込み式
検知方式	半導体ガスセンサー
センサー寿命	購入後1年経過、または センサー使用回数が3000回以上になった場合
インターバル	5分間
使用温湿度範囲	5~35℃ (結露なきこと)
保管温湿度範囲	0~40℃ (結露なきこと)
主な材質	ABS
電 源	DC3V 単4形アルカリ乾電池×2
付属品	日本語取扱説明書、テスト電池、マウスピース
別売品	ストロー-φ6mm

修理不可

測定方法



1 電源スイッチを押し
約10秒で起動します。

2 起動後10秒以内に
5秒以上連続で
息を吹き込みます。

3 吹き込み後約1秒で
画面に数値が現れます。
※10秒触らなければ
自動で電源OFF。

※本器測定データは飲酒の有無を判断するための1つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。自動車等の運転可否判断には決して使用しないで下さい。飲酒運転は法律で禁止されています。

※アルコールチェッカーのセンサーには寿命があります。見かけ上の動作に問題がなくても感度が変わってしまったり、アルコールを検知しなくなっている場合もありますのでご注意ください。

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>