

HT-1000/ HT-1000M 主な仕様

マイクロスコープ	
イメージセンサー	1/2.8インチ CMOSセンサー
画素数	200万画素
表示解像度	1920×1080 (2073600ピクセル)
表示フレームレート	36 fps (USB2.0) / 60 fps (HDMI)
記録形式	静止画 (JPG/PNG/DICOM/TIFF) 1920×1080 / 動画 (AVI/MP4/WMA) 1920×1080 (25 fps)
保存フレームレート	25 fps (SDカード) /25 fps (PC)
記録媒体	SDカード (最大16GB)
入出力端子	miniHDMI端子 ×1、USB接続端子 ×1、SDカードスロット ×1、ACアダプター接続端子 ×1
イメージ出力	miniHDMI
レンジマウント	Cマウント
LED照明	拡散照明、同軸落射照明 (別売品)、偏光フィルタ付LEDリング照明 (別売品)
露出	自動/手動
焦点ダイヤル	可動範囲：約36mm
固定ノブ	高さ調節範囲：約190mm
作動距離	0mm～200mm
焦点距離	100mm ※カメラユニットのオートフォーカス設定「Cマウント」に☑時
視野 (mm)	21×12 ～ 2.5×1.5
表示倍率	24倍～190倍※1 (HT-1000) / 12倍～95倍※2 (HT-1000M)
使用環境温湿度	0℃～45℃、10%RH～85%RH
重量	約4kg (カメラユニット・スタンド)
標準付属品	カメラユニット、ACアダプター、HDMIケーブル、USBケーブル、ソフトウェアUSB、マウス、SDカード (装着済)、 鏡筒、照明、証明用ACアダプター、調光ケーブル、ステージ、支柱、焦準装置、六角レンチ

※1：23.8インチワイドディスプレイで1920×1080解像度設定時の表示倍率 ※2：HT-1000M付属の11.6インチディスプレイで1920×1080解像度設定時の表示倍率

ディスプレイ		※HT-1000Mのみ付属
ディスプレイ	11.6インチ ISP-Pro	
表示解像度	1920×1080 ピクセル	
アスペクト比	16：9	
光度	320 cd/m2	
コントラスト比	1000：1	
電源	DC12V、2A	
入出力端子	HDMI端子 ×1、ACアダプター接続端子 ×1	
サイズ	高さ181 mm×幅282 mm×厚さ15 mm	
重量	約600 g	
標準付属品	取付具×2、蝶ボルト×5、黒ボルト×5、六角レンチ、HDMIケーブル、ACアダプター分岐ケーブル	



オプション 同軸落射照明 HT-LED-CL

陰影をはっきりととらえることが可能。
シリコンウエハー、メッキ面、金属など
鏡面体の観察に有効。



オプション 偏光ライト HT-LED-PL

光の反射やザラつきを抑えることが可能。
金属、基板、ビニール袋内のサンプルなど
反射の強い対象物の観察に有効。

HT-1000/ HT-1000M の違い

HT-1000		デジタル実体顕微鏡
TH-1000M		デジタル実体顕微鏡 + 高精細ディスプレイ



測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階
TEL. 044-738-0622 FAX. 044-738-0623
武蔵小杉駅北口より徒歩3分 **店頭で購入可能 ※事前要予約**

カタログ掲載製品の詳細は
下記Webページをご覧ください。

Web <https://ureruzo.com/scope00/AFHDMcameraMonitor.html>

お気軽にご注文ください! **校正サービス (ISO書類一式)** ※有料 ※対応製品に限る



●このカタログで使用されている画像の一部はイメージです。色合いは実物と多少異なる場合があります。●このカタログで使用されている製品の画像はハメコミ合成です。●当紙面掲載の商品は改良のため、予告無く製品の仕様やデザインを変更する場合があります。このカタログの記載内容は2023年10月現在のものです。(221017-1) Copyright © 2022 Sato Shouji Inc. All Rights Reserved.

デジタル実体顕微鏡

HT-1000 | HT-1000M

目視に迫る高画質

高機能ハイビジョンデジタル実体顕微鏡

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
<https://ureruzo.com/>


高速
オートフォーカス対応

PC専用ソフト 測定や高機能ツールに画像合成機能が使える

ハイビジョンマイクロスコープ

HT-1000

PC (USB) 接続と外付モニター (HDMI) 接続の
同時出力可能



PCレス ディスプレイ接続のみで測定やマウス操作が可能

高精細ディスプレイつき
高機能マイクロスコープ

HT-1000M

HT-1000M
デジタル実体顕微鏡
+ 高精細ディスプレイ



マウス操作可能

SATO SHOUJI INC.
<https://ureruzo.com>

<https://ureruzo.com>

PC専用ソフト 測定や高機能ツールに画像合成機能が使える


PC専用ソフト Capture で観察

HT-1000

ハイビジョンマイクロ스코プ

付属ソフトウェア「Capture」を使用してPCで観察。
静止画・動画の保存、再生や対象物の測定が可能。

付属ソフトウェア Capture



HT-1000 (Capture) の主な機能

- 高速オートフォーカス
- 表示倍率：24倍～190倍 ※23.8インチモニターで1920×1080解像度設定時
- 静止画・動画の撮影・録画、記録データの再生
- 明るさ・コントラスト・蛍光色素・ヒストグラムなどの調節
- 測定対象物の長さ、面積の測定 / テキスト、図形の挿入
- PC画面と外付モニターの同時出力可能
- 外付モニターにHDMI接続しマウス操作で計測も可能
- レポートの作成、印刷可能
- 全焦点画像の作成、ステッチング機能

● 付属ソフトウェア「Capture」の高性能ツール

リアルタイムイメージステッチング機能設定
リアルタイム深度合成機能設定
被写界深度合成 (EDF)
イメージステッチング機能
ハイダイナミックレンジ (HDR)




高精度な画像計測・全焦点画像作成・深度合成・ステッチング機能など

複数箇所の画像を撮影



1枚に合成する



リアルタイムイメージステッチング機能

複数の焦点で画像をつなぎ、より鮮明な画像を合成

背面に焦点を合わせ



前面にも焦点を合わせる



リアルタイム深度合成機能設定

複数枚の画像をつなぎ、広範囲の撮影像を1枚に合成

被写界深度合成 (EDF)

外部フォルダの画像から焦点を合成して鮮明画像を表示

イメージステッチング機能

外部フォルダの画像から広範囲の撮影像を1枚に合成して表示

ハイダイナミックレンジ (HDR)

外部フォルダの画像から白飛び黒飛びを防ぎ明暗部を再現して表示
※外部フォルダの画像は同サイズ・一部撮影視野が重複するものなどそれぞれ条件があります。

HT-1000 専用ソフト『Capture』
画像合成機能の詳細につきましては
紹介動画もご確認ください。

紹介動画はこちら (YouTube)
<https://youtu.be/XHrHj7Yzzg>



PCレス ディスプレイ接続のみで測定やマウス操作が可能

ディスプレイで観察

HT-1000M

高精細ディスプレイつき 高機能マイクロ스코プ

PCや外部モニター不要で付属のディスプレイで観察が可能。
静止画・動画の保存、再生や対象物の測定が可能




※背面イメージ

主な機能

- 表示倍率：12倍～95倍 ※付属ディスプレイで1920×1080解像度設定時
- 静止画・動画の撮影・録画、記録データの再生
- 上下左右反転 / 拡大・縮小
- 彩度・コントラスト・露出・シャープネスなど画質の調節
- 測定対象物の長さ、面積の測定
- 付属のマウスを直接接続し操作可能
- 画面をマウスクリックでクリックAF (オートフォーカス) が可能
- キャリブレーション機能
- PCとディスプレイの両方で使用可能

高精細ディスプレイの仕様 (HT-1000M のみ付属)

- 高画素密度を保持した高画素ディスプレイ。
- 正確な色を表示できることにより目視と同等の色を再現性。
- sRGBで使われる色域を拡張することで高い色彩の表現力を実現。
- 高精細モニターにはより美しく自然な表示を目指すために、LEDバックライトとは別に「環境光センサー」が搭載。



デジタル実体顕微鏡

HT-1000 | HT-1000M

主な特徴

高速オートフォーカス

- ・ 見たい箇所をクリックでワンタッチフォーカス。
- ・ HDMI接続時は1080P 秒60コマの高速ライブ表示。
- ・ 肉眼に迫る鮮明な観察を実現。



誰でも使える直感的な操作性の研究用カメラ

- ・ 付属のマウスをカメラ自体に直接接続することでクリック操作で写真・動画の撮影や各種設定が可能
- ・ 手間なく簡単に保存活用オンスクリーンディスプレイ



焦点距離を変えずに任意の倍率に変更

- ・ ズームレンズ搭載。倍率調整ダイヤルで任意の倍率に変更可能
- ・ 表示倍率：24倍～190倍 (23.8インチモニター上)



作動距離100mm固定。観察しながら作業可能

- ・ 作動距離100mmなのでツールを使用しながら作業が可能
- ・ 対象物を変える度ピン트가合い、作業効率が大幅にアップ!



【PC用高機能】画像処理ソフトCapture

画像計測・全焦点画像作成・深度合成・ステッチング機能なども利用可能

画像計測

レポート機能

自動カウント機能

深度合成機能

ステッチング機能: 画像のつなぎ合わせEDF撮影

主な用途

- ☒ 金属面加工の確認
- ☒ 印刷状態の確認
- ☒ P基板、電子部品刻印の確認
- ☒ 繊維のテキスチャーの確認
- ☒ 塗装面のキズ・ムラ・異物混入